


Y priključni kabel

YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

195,8

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Tesnilni material

FKM

Število vrat v razdelilni omarici

2

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Y priključni kabel

YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črno transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno

