


Y priključni kabel

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------------	---------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Teža [g]	0,173
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Tesnilni material	plastika
Število vrat v razdelilni omarici	2

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Y priključni kabel


YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črno transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: plastika; Kontakti: pozlačeno

