


Razdelilna omarica

ProcessLine SB V4A 10m



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	6

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-5...70
---------------------	------	---------



Razdelilna omarica

ProcessLine SB V4A 10m

Zaščita	IP 69K; (Za zagotavljanje stopnje zaščite neuporabljenih vtičnic je treba te vtičnice prekriti s priloženimi zaščitnimi kapicami.; Pritezni vrtilni moment: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
---------	--

Dovoljenja/preverjanja

MTTF	[Let]	2487
------	-------	------

Mehanski podatki

Teža	[g]	2785,5
Mere	[mm]	Ø 137,3 / L = 72
Materiali	puša z navojem: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-obroč: EPDM; Zaporna kapica: PP	
Material ulitega dela	legirano jeklo	
Število vrat v razdelilni omarici	8	
Vrsta spojnika	M12	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	16 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor

V sklopu dobave	Zaščitne kapice: M12
-----------------	----------------------

Opombe


Opombe	Zunanje oskrbovanje z napetostjo v skladu s PELV
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR / PVC, črn, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Električni priključek - reža


Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo



Razdelilna omarica

ProcessLine SB V4A 10m

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno

E11775

Razdelilna omarica

ProcessLine SB V4A 10m

