


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAA030MSSFKPG



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4; (...40 °C)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	24,8
Mere [mm]	35 x 20 x 30
Materiali	PA
Material ulitega dela	PA
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E11795



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAA030MSSFKPG

Električni priključek

terminali: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 4...6 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 1/2", kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

