


Natezalni trak za okrogle cilindre

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



Območje uporabe

Izvedba

za izvedbe MKT

Mehanski podatki

Teža	[g]	7,4
Mere	[mm]	Ø 40
Materiali	Adapter: PA; pritrdilni trak: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)	
Premer bata	[mm]	40
Vpenjalno območje	[mm]	38...49

Pribor

V sklopu dobave

Adapter: 1x, za izvedbe, MKT
 Natezalni trak za okrogle cilindre: 1x

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov