


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGH040PLSFKSK



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 45 AC / < 70 DC
----------------------	-----	-------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Teža	[g]	12,1
------	-----	------

Mere	[mm]	16 x 16 x 51
------	------	--------------

Materiali	PA 6.6
-----------	--------

Material ulitega dela	PA 6.6
-----------------------	--------

Material slepe matice	PA 6.6
-----------------------	--------

Opombe


Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

tehnika vstopanja: 0,14...0,34 mm²; Kabelski tulec: Ø 3,5...6 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: PA 6.6



E11841



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGH040PLSFKSK

Priključek

