


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080MSS0015K08

Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane.

Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).



Območje uporabe

Posebna značilnost

napeljava z oklopom

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Zaščitni razred

III

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...80

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

976,3

Mere

[mm]

15 x 15 x 43

Materiali

PUR

Material ulitega dela

PUR

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080MSS0015K08

Električni priključek

Kabel: 15 m, PUR, črn, Ø 6,6 mm, oklopljeno; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



Priključek



barve skladno z DIN 47100

Barva žil :

BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno
screen =	zaslon