


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH042VASFKPG



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4; (...40 °C)

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 67; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	26,4
Mere [mm]	38 x 20 x 36
Materiali	PBT; PA transparentno
Material ulitega dela	PBT / PA, transparentno
Material slepe matice	legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH042VASFKPG

Električni priključek

vijačne objemke: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 4...6 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT / PA, transparentno; Zaklep: legirano jeklo; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Priključek

