


E11898



Ethernetni priključni kabel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



Območje uporabe

Izvedba	ethernetni kabel, D-kodiran
Uporaba	Križni priključni (patch) kabel; Patch kabel

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67; IP 42; (vtič M12 / vtič RJ45)

Mehanski podatki

Teža [g]	163,5
Materiali	PUR / PC
Material ulitega dela	PUR / PC
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič M12

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm






Ethernetni priključni kabel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC, zeleno, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²

Priključek



Električni priključek - vtič RJ45

Spojnik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovano telo: PC

