


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040VAS0040E04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVT066

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...100
Zaščita	IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Mere [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiali	PVC
Material ulitega dela	PVC
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

**Priključni kabel z vtičnico**

ADOAH040VAS0040E04

Električni priključekKabel: 40 m, PVC, oranžno, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm

**Priključek**

BK = Barva žil :
BN = črn
BU = rjavo
WH = modro
 belo