


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080MSS0002H08

Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane.

Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...80

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

135,9

Mere

[mm]

15 x 15 x 43

Materiali

PUR

Material ulitega dela

PUR

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

E11950



Priključni kabel z vtičnico


ADOGH080MSS0002H08

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

barve skladno z
DIN EN 60947-5-2 Barva žil :

BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
PK =	roza
OG =	oranžno
VT =	vijolično
WH =	belo