


Priključni kabel

VDOG F030MSS0001I03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Zaščitni razred

III

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano





Priključni kabel

VDOGF030MSS0001I03STGH030MSS

Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov; mreža žarkov; 3 x 0,34 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

