
E11001

Priključni kabel

VDOGF030MSS0002I03STGH030MSS


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe		
Posebna značilnost		Brez halogenov
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Zaščitni razred		III
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



E11001


Priključni kabel

VDOGF030MSS0002I03STGH030MSS

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov; mreža žarkov; 3 x 0,34 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, poniklјano

