


Priključni kabel z vtičnico

ADOAK120MSS0014B12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 65
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	51 x 26 x 58
------	------	--------------

Materiali	medenina ponikljano
-----------	---------------------

Material ulitega dela	medenina, ponikljano
-----------------------	----------------------

Material slepe matice	medenina, ponikljano
-----------------------	----------------------

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 14 m, PUR, črn, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm²

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M23, kotno; Oblikovano telo: medenina, ponikljano; Zaklep: medenina, ponikljano



E11016



Priključni kabel z vtičnico

ADOAK120MSS0014B12

Priključek