


Razdelilna omarica

ZDO6H05DMSS0005H15

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EBC020

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12


Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----



Razdelilna omarica

ZDO6H05DMSS0005H15

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-15...80
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Število vrat v razdelilni omarici		6
Vrsta spojnika		M12
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	12 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Električni priključek - reža		
Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm		
		

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno