


Priključni kabel z vtičnico

ADOGA040VAS0010E04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 250 AC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...70

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Mere

[mm]

15 x 15 x 42

Materiali

PVC

Material ulitega dela

PVC

Material slepe matice

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov

E11025



Priključni kabel z vtičnico


ADOGA040VAS0010E04

Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo