


Priključni kabel z vtičnico

ADOAA040VAS0010E04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC
--------------------------	----------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm]	27 x 15 x 39
Materiali	PVC
Material ulitega dela	PVC
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E11026



Priključni kabel z vtičnico


ADOAA040VAS0010E04

Električni priključek


Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 1/2", kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo