


Montažni adapter za kapacitivne senzorje

MOUNTING ADAPTER D34MM POM



Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	8
----------------	-------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	83,7
Mere	[mm]	G 1 1/2 / L = 60
Oznaka navoja		G 1 1/2
Materiali		Adapter: POM
Povezava senzorja		vpenjalna adaptacija Ø 34 mm
Procesni priključek		povezava z navojem G 1 1/2 zunanji navoj

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------