

Montažni adapter za kapacitivne senzorje

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O-obroč 44 x 2 mm

Območje uporabe

Temperatura medija	[°C]	-25...100
Kratki čas temperature medija	[°C]	-25...110
Tlačna trdnost	[bar]	8

Mehanski podatki

Teža	[g]	79,2
Mere	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
Oznaka navoja		G 1 1/4
Materiali		Adapter: POM; Tesnilo: EPDM
Povezava senzorja		povezava z navojem M30 x 1,5 notranji navoj
Procesni priključek		povezava z navojem G 1 1/4 zunanji navoj

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------