




Montažni adapter za kapacitivne senzorje

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 O-obroč 44 x 2 mm

Območje uporabe

Tlačna trdnost [bar] 8

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...110

Mehanski podatki

Teža [g] 83,4

Mere [mm] G 1 1/4 / L = 65

Oznaka navoja G 1 1/4

Materiali Adapter: PVDF; Tesnilo: EPDM

Povezava senzorja povezava z navojem M30 x 1,5 notranji navoj

Procesni priključek povezava z navojem G 1 1/4 zunanji navoj

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov