


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAL070PLSFKPG



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...100

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

43,7

Mere

[mm]

59 x 29 x 38,5

Materiali

PBT

Material ulitega dela

PBT

Material slepe matice

PA

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Vtičnica z možnostjo ožičenja


SDOAL070PLSFKPG

Električni priključek

terminali: ...2,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x Rd24, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: PA; Kontakti: pozlačeno



Priključek

