

E11044




Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030ZDS0005E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11495

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC/DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita		IP 68
---------	--	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	10 x 10 x 33
------	------	--------------

Materiali		PUR
-----------	--	-----

Material ulitega dela		PUR
-----------------------	--	-----

Material slepe matice		tlačno litje cinka
-----------------------	--	--------------------

Opombe

Embalážna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------



Priključni kabel z vtičnico


ADOGF030ZDS0005E03

Električni priključek


Kabel: 5 m, PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
	modro