


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040ZDS0010E04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC/DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	tlačno litje cinka

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC, črn, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka




E11046



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040ZDS0010E04

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo