




Zagonski kabel z vtičem ventila

AVDAC031--S0002A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita		da; (VDR)

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	vijak
	prostor za nalepko

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E11051



Zagonski kabel z vtičem ventila

AVDAC031--S0002A03

Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa C DIN, kotno; Oblikovano telo: PUR



Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
GN/YE =	modro
	zelena/rumena