


Priključni kabel z vtičnico

ADOAG030--S0002A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E10197

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC / < 75 DC
----------------------	-----	-------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita		IP 65
---------	--	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	26 x 8 x 16
------	------	-------------

Materiali		TPU
-----------	--	-----

Material ulitega dela		TPU
-----------------------	--	-----

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------



Priključni kabel z vtičnico

ADOAG030--S0002A03

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: Zaskočna spona

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: Zaskočna spona



Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro