


Priključni kabel

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz

stikalno stanje

2 x LED, rumeno

obratovanje

1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtič






Priključni kabel

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS


Električni priključek

Priključek



BK = Barva žil :
BN = črn
BU = rjavo
WH = modro
 belo

Električni priključek - vtičnica



Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano