

Zagonski kabel z vtičem ventila

AVDAA031--S0005I03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita		da; (VDR)

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	vijak prostor za nalepko
-----------------	-----------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Zagonski kabel z vtičem ventila

AVDAA031--S0005I03

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: PUR



Priključek



BN = Barva žil :
 BU = rjavo
 GN/YE = modro
 zelena/rumena