


Y priključni kabel

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Mere

[mm]

17 x 20,2 x 46,7

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Število vrat v razdelilni omarici

2

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz

stikalno stanje

1 x LED, rdeče

obratovanje

1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Y priključni kabel

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Električni priključek


Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

