


Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030VAS0005E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11495

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC / < 75 DC
--------------------------	-------------------

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
--------------------------	----------

Zaščita	IP 67; (če je privijačeno)
---------	----------------------------

Mehanski podatki

Mere [mm]	10 x 10 x 31
-----------	--------------

Materiali	TPU
-----------	-----

Material ulitega dela	TPU
-----------------------	-----

Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
-----------------------	-------------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E11095



Priključni kabel z vtičnico


ADOGF030VAS0005E03

Električni priključek

Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)



Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro