


Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030VAS0010E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred	III

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 67; (če je privijačeno)

Mehanski podatki

Mere [mm]	10 x 10 x 31
Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)



E11096



Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030VAS0010E03

Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro