

E11103




Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGH050MSSFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

se nadomesti z: E11511



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 30 AC / < 36 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm] 20 x 20 x 52,5

Materiali PA

Material slepe matice medenina, ponikljano

Opombe


Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek

terminali: ...0,75 mm²; Kabelska uvodnica: PG 7

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano




E11103



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGH050MSSFKPG

Priključek



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

se nadomesti z: E11511