


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH050MSSFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11512

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
----------------------	-----	-------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	35 x 20 x 36
------	------	--------------

Materiali	PA
-----------	----

Material ulitega dela	PA
-----------------------	----

Material slepe matice	medenina, ponikljano
-----------------------	----------------------

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E11112



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH050MSSFKPG

Električni priključek

terminali: ...0,75 mm²; Kabelska uvodnica: PG 7

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek

