


Priključni kabel z vtičnico

ADOAF030MSS0005X03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11239

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred		III

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Materiali	PBT; PA
Material ulitega dela	PBT / PA
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

**Priključni kabel z vtičnico**

ADOAF030MSS0005X03

Električni priključekKabel: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²**Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT / PA; Zaklep: medenina, ponikljano

**Priključek**

BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro