


Priključni kabel z vtičem

ASTGH050MSS0010H05

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Mere

[mm]

15 x 15 x 42

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Priključni kabel z vtičem


ASTGH050MSS0010H05

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
WH =	belo
YE =	rumeno