


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGH040PLSFKSK



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	13,5
Mere	[mm]	18 x 18 x 52
Materiali		PA 6.6
Material ulitega dela		PA 6.6
Material slepe matice		PA 6.6

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGH040PLSFKSK

Električni priključek

tehnika vstopanja: 0,34...0,75 mm²; Izolacija žile: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Kabelski tulec: Ø 4...7,5 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: PA 6.6



Priključek

