


Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGF030ZDSFKPK

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC/DC
Zaščitni razred	III

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm]	13 x 13 x 44
Materiali	PA
Material ulitega dela	PA
Material slepe matice	ZnAl / Ni

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

tehnika vstopanja: 0,14...0,34 mm²; Izolacija žile: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Kabelski tulec: Ø 4...5 mm

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: ZnAl / Ni



E11158



Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGF030ZDSFKPK

Priključek

