


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0025H04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------------	---------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Mere [mm]	27 x 15 x 39
Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

**Priključni kabel z vtičnico**

ADOAH040MSS0025H04

Električni priključekKabel: 25 m, PUR, Brez halogenov, sivo, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno

**Priključek**

BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo