
E11184

Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAB031--S0002H03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe		
Posebna značilnost		Brez halogenov
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita		da; (VDR)
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		vijak
		prostor za nalepko
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov


E11184

Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAB031--S0002H03STGH030MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, poniklјano



Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn; 3 x 0,5 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa B industrijskega standarda, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, poniklјano

