


E11187



Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS



Območje uporabe

Uporaba meritev toka

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 24 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -40...90

Zaščita IP 67; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g] 99,4

Materiali TPU

Material ulitega dela TPU

Material slepe matice medenina, ponikljano

Pribor

V sklopu dobave vijak

prostor za nalepko

Opombe


Embalažna enota 1 Kosov

**Zagonski kabel z vtičem ventila**

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

**Električni priključek**Kabel: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm²**Priključek****Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

