


Priključni kabel z vtičnico

ADOGG040--S0005A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred	III

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 65

Mehanski podatki

Mere [mm]	8 x 8 x 31
Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------


Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU




E11189



Priključni kabel z vtičnico

ADOGG040--S0005A03

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo