




Vtič adapterja

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-obroč



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Zaščitni razred		III
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Teža	[g]	11,6
Materiali		medenina ponikljano
Material ulitega dela		medenina, ponikljano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov



Vtič adapterja


ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

Električni priključek

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: medenina, ponikljano



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjava
WH =	modro
	belo