


Razdelilna omarica

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EBC050

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
--------------------	--------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	2
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	6

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68



Razdelilna omarica

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS


Mehanski podatki		
Teža	[g]	81,6
Materiali	PBT-GF20; medenina ponikljano	
Material ulitega dela	PBT-GF 20 / medenina, ponikljano	
Število vrat v razdelilni omarici	4	
Vrsta spojnika	M8	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	4 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek - Priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek



E11216



Razdelilna omarica

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Električni priključek - reža

Spojnik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno

