



Priključni kabel z vtičnico

ADOGF040VAS0010E04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Zaščitni razred

III

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

3

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Mere

[mm]

10 x 10 x 31

Materiali

PVC

Material ulitega dela

PVC

Material slepe matice

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Priključni kabel z vtičnico

ADOGF040VAS0010E04

Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo