



Priključni kabel z vtičnico

ADOGF040VAS0025E04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVT137

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Teža [g]	896,4
Mere [mm]	10 x 10 x 31
Materiali	PVC
Material ulitega dela	PVC
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------


**Priključni kabel z vtičnico**

ADOGF040VAS0025E04

Električni priključekKabel: 25 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm

**Priključek**

BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo