


Priključni kabel z vtičnico

ADOAO140MSS0005H10

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 30 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	579
Mere [mm]	45 x 20 x 47
Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost min. 12,5 x premer kabla
	Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Torzijska trdnost ± 180 °/m

E11226



Priključni kabel z vtičnico

ADOAO140MSS0005H10

Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M16, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U:	ni zasedeno
R:	ni zasedeno
G:	ni zasedeno
M:	ni zasedeno
Barva žil :	
BN =	rjava
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno