




## Y priključni kabel

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



## Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

## Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

## Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...80

Zaščita

IP 68

## Mehanski podatki

Teža

[g]

63

Materiali

PUR

Material ulitega dela

PUR

Material slepe matice

medenina, ponikljano


## Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

## Električni priključek - vtičnica A


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano



## Y priključni kabel

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

## Priključek



## Električni priključek - vtič B

Kabel: 0,15 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano



## Električni priključek - vtič C

Kabel: 0,15 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano

