

Priključni kabel

VDOAH040MSS0003E04STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------	-----	---------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano





Priključni kabel

VDOAH040MSS0003E04STGH040MSS

Električni priključek

Kabel: 3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

