

E11248



Priključni kabel z vtičnico

ADOAA050MSS0005H04



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 300 AC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

165,2

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

**Priključni kabel z vtičnico**

ADOAA050MSS0005H04

Električni priključekKabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)**Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x 1/2", kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

**Priključek**

BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjava
WH =	modro
	belo