


E11251



Priključni kabel z vtičnico

ADOGA050MSS0010H04



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 300 AC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

312,402

Mere

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov

E11251



Priključni kabel z vtičnico

ADOGA050MSS0010H04

Električni priključek


Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjava
WH =	modro
	belo