


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH040VASFKPG



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4; (...40 °C)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...85
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Teža [g]	28,2
Mere [mm]	39 x 19 x 31
Materiali	PBT
Material ulitega dela	PBT
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH040VASFKPG

Električni priključek

vijačne objemke: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno



Priključek

